


# Technisches Datenblatt

## Deckel, ungelocht A4

Artikelnummer: 6052991



Ungelochter Deckel zum Abdecken von Kabelrinnen und Gitterrinnen.  
Quersicke ab der Breite 500 mm.  
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6052991
Typ	DRLU 100 A4
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	100x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	99 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht A4

Artikelnummer: 6052991



## Abmessungen



Länge	3.000 mm
Länge	10 ft
Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	13 mm
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm

## Technische Daten

Befestigungsart	Deckelklammer
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein