


Klemmverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen nach Marinenorm mit 15 mm Seitenhöhe.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt


Stammdaten

Artikelnummer	6066143
Typ	MKR KV FT
Bezeichnung 1	Klemmverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Marinenorm
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Abmessung	9 x 23 x 100
Länge	100 mm
Breite	23 mm
Höhe	9 mm



Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	15 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	sonstige