

Technisches Datenblatt

DVI-D-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Artikelnummer: 6104730



Multimediaträger mit einer DVI-D Anschlussbuchse, Kabelaussch gerade, mit Beschriftungsfeld, DVI-D Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Hinweis: Der Geräteeinbau in Rapid 45 Geräteinbaukanäle ist aufgrund der Geräteabmessung nicht möglich.

PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6104730
Typ	MTG-DVI S RW1
Bezeichnung 1	Multimediaträger DVI
Bezeichnung 2	Buchse mit Schraubanschluss
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

DVI-D-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss


Artikelnummer: 6104730



Abmessungen



Breite	45 mm
Höhe	45 mm



Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	sonstige
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte