

Technisches Datenblatt

Audio/Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg,
als 1:1-Kupplung, alu lackiert
Artikelnummer: 6105204



Multimediaträger mit drei Cinch-Anschlussbuchsen für Audio-Video, Kabelausschuss schräg, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb/rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat

Stammdaten


| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 6105204 |
| Typ | MTS-12R F AL 1 |
| Bezeichnung 1 | Multimediaträger Audio / Video |
| Bezeichnung 2 | 3x Kupplung, Buchse-Buchse |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 45x45mm |
| Farbe | alu lackiert |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Technisches Datenblatt

Audio/Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg,
als 1:1-Kupplung, alu lackiert
Artikelnummer: 6105204



Abmessungen



| | |
|--------|-------|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 45 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Befestigungsart | einrasten |
| Halogenfrei | ja |
| Klappdeckel | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tiefe | 26 mm |
| Tragring | nein |
| Transparent | nein |
| Verwendung | Cinch |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |