

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ
53130

Artikelnummer: 6113254



Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113254
Typ	GK-IH53130AL
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	variabel
Hersteller	OBO
Dimension	140x145x145
Farbe	alu
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,17 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ
53130

Artikelnummer: 6113254



Abmessungen



Länge	145 mm
Breite	130 mm
Höhe	53 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
Form	symmetrisch
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	97 mm
Winkelbereich min.	83 mm