


# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Artikelnummer: 6113412



Außeneck 90° zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6113412
Typ	GK-AS53165LGR
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	starre Form
Hersteller	OBO
Dimension	190x190x165
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	66,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Artikelnummer: 6113412



## Abmessungen



Länge	175 mm
Breite	165 mm
Höhe	53 mm

## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil und Oberteil
für Kanalbreite	165 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagebohrung im Boden	ja
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm