

Technisches Datenblatt

Oberteilklammer OK-K 45

Artikelnummer: 6116116



Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im Geräteinbaukanal Rapid 45.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	6116116
Typ	OK-K 45
Bezeichnung 1	Oberteilklammer
Bezeichnung 2	Rapid 45
Hersteller	OBO
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,49 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Oberteilklammer OK-K 45

Artikelnummer: 6116116



Abmessungen

Länge	15 mm
Breite	50 mm
Höhe	18,4 mm



Technische Daten

Deckenmontage	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Oberteilbreite	45 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C