

Technisches Datenblatt

Deskbox DB, frei aufstellbar, 2+2 Steckdosen, 2 x RJ45 Kat. 6

Artikelnummer: 6116918



Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelausschuss an der linken und rechten Gehäuseabdeckung, frei aufstellbar mittels rutschhemmender Auflagepunkte.

Bestückung:

- zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7, Kabelausschuss an der linken Gehäuseabdeckung.

- zwei rote Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7, Kabelausschuss an der linken Gehäuseabdeckung.

- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt, Kabelausschuss an der rechten Gehäuseabdeckung.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.




Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	6116918
Typ	DB-0A3 D22SR2K
Bezeichnung 1	Deskbox
Bezeichnung 2	frei aufstellbar
Hersteller	OBO
Farbe	alu
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	300 mm
Breite	73 mm
Höhe	70 mm

Technisches Datenblatt

Deskbox DB, frei aufstellbar, 2+2 Steckdosen, 2 x RJ45 Kat.
6

Artikelnummer: 6116918



Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse Audio	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6	2
Anzahl der Anschlüsse USB	0
Anzahl der Anschlüsse VGA	0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Ausführung	Gehäuse silberfarben eloxiert
Ausführung	Aufbau
Ausziehbar	nein
Form	rechteckig
Hochklappbar	nein
Länge der Zuleitung	3 m
Überspannungsschutz	nein