

# Technisches Datenblatt

Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen, 2 x RJ45 Kat. 6

Artikelnummer: 6116945



Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelausschuss von unten aus dem Profil, ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen. Bestückung: - drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7. - zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt. Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

**Alu** Aluminium

## Stammdaten

Artikelnummer	6116945
Typ	DB-0B3 D3S2K
Bezeichnung 1	Deskbox
Bezeichnung 2	ohne Befestigungsmaterial
Hersteller	OBO
Farbe	alu
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	85,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen



Länge	235 mm
Breite	73 mm
Höhe	70 mm

# Technisches Datenblatt

Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen, 2 x RJ45 Kat. 6

Artikelnummer: 6116945



## Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse Audio	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6	2
Anzahl der Anschlüsse USB	0
Anzahl der Anschlüsse VGA	0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Ausführung	Gehäuse silberfarben eloxiert
Ausführung	Aufbau
Ausziehbar	nein
Form	rechteckig
Hochklappbar	nein
Länge der Zuleitung	3 m
Überspannungsschutz	nein