

# Technisches Datenblatt

Steckdose 0°, Schweiz, 1-fach

Artikelnummer: 6117200



Steckdose 1-fach 0° nach Schweizer Norm (SEV), mit Steckklemmen, 2-polig, 10 A, 250 V~, Typ 13, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.




**PC** Polycarbonat

## Stammdaten

Artikelnummer	6117200
Bezeichnung 1	Steckdose Schweizer Norm
Hersteller	OBO
Dimension	250V, 10A
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen



Breite	45 mm
Höhe	45 mm

# Technisches Datenblatt

Steckdose 0°, Schweiz, 1-fach

Artikelnummer: 6117200



## Technische Daten

Abdeckung	Zentralplatte
Abschließbar	nein
Anzahl der Einheiten	1
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Ausführung	1-fach 0°
Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Ausführung	Schweizer Norm Typ 13
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	nein
Betriebstemperatur max.	40 °C
Betriebstemperatur min.	-5 °C
erhöhter Berührungsschutz	nein
Fehlerstromschutz	nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	nein
Gangreserve	nein
Halogenfrei	nein
Klappdeckel	nein
Kontroll-Licht	nein
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Mit Feinsicherung	nein
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250 V
Nennstrom	10 A
Schutzart	sonstige
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Winkel	0°
Tiefe	39,5 mm
Transparent	nein
Verdrehter Zentraleinsatz	nein
Überspannungsschutz	nein