

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 15030

Artikelnummer: 6175654



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175654
Typ	WDKH-F15030RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	15x30mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,833 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 15030

Artikelnummer: 6175654



Abmessungen



Länge	53 mm
Breite	30 mm
Höhe	17,5 mm
Maß a	53 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	15 x 30
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	15 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm