

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175678



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175678
Typ	WDKH-F60150RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	60x150mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	18,643 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175678



Abmessungen



Länge	190 mm
Breite	155 mm
Höhe	60 mm
Maß a	190 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 150
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm