

Technisches Datenblatt

Oberteil LK4 D 40

Artikelnummer: 6178484



Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6178484
Typ	LK4 D 40
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für LK4 / LK4/N
Hersteller	OBO
Dimension	40mm
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	13,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	40 mm
Maß a	46,2 mm

Technische Daten

für Kanalbreite	40 mm
Halogenfrei	nein
Selbstverlöschend	ja

Technisches Datenblatt

Oberteil LK4 D 40

Artikelnummer: 6178484



Technische Daten

Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C