

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6191794



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6191794
Typ	WDK HF60110SW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x110
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,273 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	149 mm
Breite	110 mm
Höhe	60 mm
Maß a	149 mm
Maß H	110 mm

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6191794



Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 110
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	60 mm
Schutzfolie	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm