

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60230

Artikelnummer: 6192394



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192394
Typ	WDK HA60230RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x230mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	24,645 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60230

Artikelnummer: 6192394



Abmessungen



Länge	100 mm
Breite	230 mm
Höhe	60 mm
Maß a	100 mm
Maß H	230 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 230
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm