

# Technisches Datenblatt

Inneneck, für Kanal Typ WDK 100130

Artikelnummer: 6192429



Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6192429
Typ	WDK I100130RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Hersteller	OBO
Dimension	250x130x100
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	79,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Inneneck, für Kanal Typ WDK 100130

Artikelnummer: 6192429



## Abmessungen



Länge	250 mm
Breite	129 mm
Höhe	100 mm
Maß a	250 mm

## Technische Daten

Ausführung	Unterteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm