

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60060

Artikelnummer: 6192912



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192912
Typ	WDK HF60060RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x60mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,846 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60060

Artikelnummer: 6192912



Abmessungen



Länge	101 mm
Breite	60 mm
Höhe	60 mm
Maß a	101 mm
Maß H	60 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 60
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm