# **Technisches Datenblatt**

## Winkelverbinder A2

Artikelnummer: 6216590



Winkelverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 110 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung. Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt





Edelstahl, rostfrei



blank, nachbehandelt

### Stammdaten

6216590
LWVG 110 A2
Winkelverbinder
für Kabelleiter
OBO
114x300
Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
10
Stück
48,8 kg
kg/100 St.

# Abmessungen 300 12.5 9 × 12 000000 000000 18.5 15 9 × 20 250 9 × 11

Abmessung	114x300
Länge	300 mm
Breite	28 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,5 mm

# **Technisches Datenblatt**

## Winkelverbinder A2

**Artikelnummer: 6216590** 



Technische Daten	
Ausführung	Winkelverbinder
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystem he	hö- 110 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder