

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6232404



Deckel für Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	6232404
Typ	WKLD 2030 DD
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	Weitspann-System 200
Hersteller	OBO
Dimension	300x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	266,67 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6232404



Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	300 mm
Höhe	200 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	300 mm
Maß H	15 mm
Maß L	3.000 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein