Technisches Datenblatt

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080



Artikelnummer: 6248432

Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle. Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil





St

Stahl

FSK

bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6248432
Тур	LKM A80080RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	80x80mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	75,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080



Artikelnummer: 6248432



Technische Daten		
	Ausführung	Unterteil und Oberteil
	Befestigungsart	Bodenlochung
	Funktionserhalt	nein
	für Kanal-Abmessung	80 x 80
	Halogenfrei	ja
	Kanalhöhe min.	80 mm
	Kanaltiefe	80 mm
	Schutzart	IP30
	Schutzfolie	nein
	Schutzgrad IK-Code	IK10
	Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
	Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C

Winkelbereich min.

90 mm