

Technisches Datenblatt

T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Artikelnummer: 6274362



T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6274362
Typ	GK-T70110LGR
Bezeichnung 1	T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	70x110mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	460 mm
Breite	110 mm
Höhe	70 mm

Technisches Datenblatt

T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Artikelnummer: 6274362



Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung für Kanalhöhe	Unterteil 70 mm
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C