

# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 70

Artikelnummer: 6274504



GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Artikelnummer       | 6274504               |
| Bezeichnung 1       | Geräteeinbaukanal     |
| Bezeichnung 2       | mit Bodenlochung      |
| Hersteller          | OBO                   |
| Dimension           | 2000x130x70           |
| Farbe               | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Werkstoff           | Polyvinylchlorid      |
| Kleinste VK-Einheit | 2                     |
| Mengeneinheit       | Meter                 |
| Gewicht             | 151 kg                |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m              |

## Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 130 mm   |
| Höhe   | 70 mm    |

# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 70

Artikelnummer: 6274504



## Technische Daten

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Oberteile             | 1                       |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1                       |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) | durchlaufendes C-Profil |
| Bauform rechteckig               | ja                      |
| Bodenlochung                     | mit Bodenlochung        |
| Halogenfrei                      | nein                    |
| Kabelhalteklammer                | nein                    |
| Kanalverbinder                   | ja                      |
| Montageart der Oberteile         | innenliegend            |
| Montagelochung im Boden          | ja                      |
| Nutzquerschnitt                  | 7600 mm <sup>2</sup>    |
| Oberteil mitgeliefert            | nein                    |
| Oberteilbreite                   | 76,5 mm                 |
| Oberteilbreite 2                 | 0 mm                    |
| Oberteilbreite 3                 | 0 mm                    |
| Schutzfolie                      | ja                      |
| Symmetrisch                      | ja                      |
| Temperatureinsatzbereich max.    | 60 °C                   |
| Temperatureinsatzbereich min.    | -5 °C                   |