


# Technisches Datenblatt

T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80  
Typ GS-A70130  
Artikelnummer: 6277460



T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.



St Stahl

## Stammdaten

Artikelnummer	6277460
Typ	GS-AT70130RW
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x130x500
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	142 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt


T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GS-A70130

Artikelnummer: 6277460



## Abmessungen



Länge	500 mm
Breite	130 mm
Höhe	70 mm

## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C