

Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

Artikelnummer: 6279768



Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.



St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6279768
Typ	G-SVS70170RW
Bezeichnung 1	Stoßstellenabdeckung
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x30mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

Artikelnummer: 6279768



Abmessungen



Länge	30 mm
Breite	173 mm
Höhe	71 mm

Technische Daten

Ausführung	Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart	selbstklebend
Form	universal
für Kanal-Abmessung	70x170
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	70 mm
Kanaltiefe	70 mm
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C