


# Technisches Datenblatt

## Kanaloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Artikelnummer: 6279880



Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.  
Ausführung Stahlblech.



St Stahl

### Stammdaten

Artikelnummer	6279880
Typ	GS-OT50RW
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für Systemöffnung 50
Hersteller	OBO
Dimension	12x45x2000
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	45,55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Kanaloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Artikelnummer: 6279880



### Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	45 mm
Höhe	12 mm

### Technische Daten

Ausführung	glatt
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C