

Technisches Datenblatt

Endstück, links, für Geräteeinbaukanal Pultkanal Typ GEK-SA133110

Artikelnummer: 6282870



Endstück links für Pultkanal.



St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6282870
Typ	GEK-SEL 133110RW
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	links, für Pultkanal
Hersteller	OBO
Dimension	133x110mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	24 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Endstück, links, für Geräteeinbaukanal Pultkanal Typ GEK-SA133110

Artikelnummer: 6282870



Abmessungen



Länge	35 mm
Breite	110 mm
Höhe	133 mm

Technische Daten

Ausführung	asymmetrisch
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanalbreite	110 mm
für Kanalhöhe	133 mm
Geeignet für	links
Halogenfrei	ja
Schnittkaschierung	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C