

Bodenstütze zur Montage der Geräteeinbaukanäle vor Fensterfronten.




St Stahl


Stammdaten

Artikelnummer	6288904
Typ	BOS800
Bezeichnung 1	Bodenstütze
Hersteller	OBO
Dimension	800mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	190 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	780 mm
Breite	35 mm
Höhe	50 mm



Technische Daten

Ausführung	800-900mm
Ausführung	Bodenmontage
Befestigungsart	aufschraubbar
Kanalmontage	verschrauben
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C