

# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte mit angeschweißter CPS 5-Schiene FT

Artikelnummer: 6347030



Kopfplatte mit einer angeschweißten MS5030-Profilschiene für die Montage am IS 8-Stiel.  
Die Befestigung am T-Träger erfolgt mit Hilfe von entsprechenden Spannklaunen.  
Der Trassenverlauf ist in Längsrichtung.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6347030
Typ	KI8 CPS5-1-400FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	400mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	195 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte mit angeschweißter CPS 5-Schiene FT

Artikelnummer: 6347030



### Abmessungen



Länge	400 mm
Breite	50 mm
Höhe	180 mm

### Technische Daten

Ausführung	sonstige
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	I-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm