



Klemmwinkel mit Hakenkopfschraube Typ KWH zur Befestigung in der Montage-schiene Typ MS5030.
Der Klemmwinkel ist der jeweiligen Materialstärke des Trägers anzupassen.

Der Klemmwinkel wird in Kombination mit Profilschienen der Schlitzweite 22 mm eingesetzt.



St Stahl

FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6355056
Typ	KWH 15 FT
Bezeichnung 1	Klemmwinkel
Bezeichnung 2	mit Hakenschraube, h = 15 mm
Hersteller	OBO
Dimension	60x50
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Paar
Gewicht	76 kg
Gewichtseinheit	kg/100 Paar


Technisches Datenblatt

Klemmwinkel KWH FT


Artikelnummer: 6355056



Abmessungen



Höhe 15 mm



Technische Daten

F in kN	5,7 kN
Geeignet für Flanschstärke max.	18 mm
Geeignet für Flanschstärke min.	12 mm
Gewinde metrisch	12
Schraube	M12 x 50