

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 7001290



Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7001290
Typ	RB 90 640 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	472,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen



Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	400 mm
Maß R	150 mm

# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 7001290



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagebohrung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenbohrung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt