


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 85 FS

Artikelnummer: 7001800



Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7001800
Typ	RB 90 830 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	85x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	180 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Maß B	300 mm
Maß R	50 mm

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 85 FS

Artikelnummer: 7001800



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt