Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Artikelnummer: 7005547



Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm

mm. Gelenkverbinder RGV 85 sind anteilig separat zu bestellen.



(€

St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7005547
Тур	RGBEV 850 FS
Bezeichnung 1	Gelenkbogen-Element
Bezeichnung 2	vertikal
Hersteller	OBO
Dimension	85x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	153,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS





Abmessungen 331 500 mm Breite Breite 20 in 258 Höhe 85 mm Höhe 3 in Blechstärke 1 mm 85 Maß B 500 mm Ø9 Ø7 500

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Gelenkbogen Element
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt