


Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Artikelnummer: 7076606



Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Gelenkverbinder RGV 85 sind anteilig separat zu bestellen.



CE

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7076606
Typ	RGBEV 860 FT
Bezeichnung 1	Gelenkbogen-Element
Bezeichnung 2	vertikal
Hersteller	OBO
Dimension	85x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	185,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Breite	600 mm
Breite	24 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	600 mm

Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Artikelnummer: 7076606



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Gelenkbogen Element
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt