

# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Artikelnummer: 7077106



Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Gelenkverbinder RGV 110 sind anteilig separat zu bestellen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7077106
Typ	RGBEV 110 FT
Bezeichnung 1	Gelenkbogen-Element
Bezeichnung 2	vertikal
Hersteller	OBO
Dimension	110x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	103,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm

# Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Artikelnummer: 7077106



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Gelenkbogen Element
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt