


Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 40 mm Seitenhöhe.

Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7103576
Typ	SLV 62 FT
Bezeichnung 1	Längsverbinder mit Schrauben
Bezeichnung 2	für Kabelleiter SLZ und SL 62
Hersteller	OBO
Dimension	210x62
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Verbinder FT

Artikelnummer: 7103576



Abmessungen



Abmessung	210x45
Länge	210 mm
Breite	45 mm
Höhe	12 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	40 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	nein