


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Anbau-Abzweigstück DD

Artikelnummer: 7131305



Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.  
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




<b>St</b>	Stahl
<b>DD</b>	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Artikelnummer	7131305
Bezeichnung 1	Deckel Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln, für RAA 100
Hersteller	OBO
Dimension	B100mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen



Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm
Maß H	15 mm

### Technische Daten

Anzahl Drehriegel	4 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke (Inch)	0,04 in
Materialstärke	1 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein