



Für Kartuschen die ausgepresst werden, ist die richtige Temperatur ausschlaggebend. Um diese zu erreichen, empfiehlt sich die Temperierbox. Eine Temperaturregelung ist bis +/- 30 °C über/unter Umgebungstemperatur möglich. Ein integrierter Spannungswächter verhindert die Entladung der Autobatterie. Mit digitaler Temperaturanzeige und Anschluss für 230 Volt AC und 12 Volt DC. Fassungsvermögen: 12 Kartuschen PYROSIT® NG

Kunststoff

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------|
| Artikelnummer | 7203818 |
| Typ | FBS-TB |
| Bezeichnung 1 | Temperierbox |
| Bezeichnung 2 | für Kartuschen |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 450x420x303 |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 610,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Länge | 450 mm |
| Breite | 420 mm |
| Höhe | 303 mm |

Technisches Datenblatt

Temperierbox

Artikelnummer: 7203818



Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------|
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch | 64 |
| Energieversorgung | 12 V / 230 V |
| Mit Kühllakku | nein |
| Nutzhalt des Kühlfachs | 20 |