### **Technisches Datenblatt**

## FireBox T100 mit Einsteckdichtungen, für Datentechnik,

Artikelnummer: 7205764





Verbindungskasten für Datentechnik mit weichen Einsteckdichtungen. Paarige Anzahl der hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen passend zu Datenleitungen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiter-/Schirmklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubanker MMSplus P 6x35.











Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	7205764
Тур	T100ED 4x4AD
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	für Funktionserhalt
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x67
Farbe	pastellorange; RAL 2003
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	41,69 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### **Technisches Datenblatt**

# FireBox T100 mit Einsteckdichtungen, für Datentechnik, 4x4





#### Abmessungen 150 mm Länge Breite 116 mm Höhe 68 mm Maß B 116 mm Maß H 68 mm Maß L 150 mm <u>080</u> 1111 Maß L1 162 mm 6,5 182 mm Maß L2 150 162

#### **Technische Daten**

182

Anreihbar	nein
Anzahl der Einführungen	10
Anzahl der Klemmen	5
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Bestückung	Klemme
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	nein
Einführungen	8 x M25
	2 x M32
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Form	rechteckig
Funktionserhalt	E 90
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	136x102x57 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Nennquerschnitt max.	4 mm²
Nennquerschnitt min.	0,5 mm²
Nennspannung	660 V
Plombierbar	nein
Schlagfest	nein
Schutzart	IP66
Witterungsbeständig	nein
	·