

# Technisches Datenblatt

## Trockenmörtel PYROMIX® im Eimer

Artikelnummer: 7206058



Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 10 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 3 Litern Wasser etwa 10 Liter verarbeitungsfähige Masse. Anwendung im Innenbereich. In trockenen, kühlen aber frostfreien Räumen kann der Trockenmörtel mindestens 12 Monate in verschlossenen Originalgebinden gelagert werden.



Spezialmörtel

### Stammdaten

Artikelnummer	7206058
Typ	MSX-E1
Bezeichnung 1	Brandschutzmörtel
Bezeichnung 2	für Kombischott
Hersteller	OBO
Dimension	10kg
Werkstoff	Spezialmörtel
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1000 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Mörtelschott
Form	rund
Inhalt	10 kg
Zubehör erforderlich	ja