

# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, Kanalhöhe 120 mm, FS

Artikelnummer: 7218070



Flachwinkel mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7218070
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Hersteller	OBO
Dimension	350x350x120
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	286,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

Maß A	275 mm
Maß B	200 mm
Maß H	120 mm

# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, Kanalhöhe 120 mm, FS

Artikelnummer: 7218070



## Technische Daten

Anzahl der brennbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Klassifizierung EI - Installationskanal	90
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	18500 mm <sup>2</sup>
Trennwände möglich	nein
Ummantelung	Stahl
Winkel des Bogens	90 °