

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß

Artikelnummer: 7218072



Flachwinkel mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.



- St** Stahl
- P** pulverbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	7218072
Typ	PLM FA 1220 RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Hersteller	OBO
Dimension	350x350x120
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	287 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Maß A	275 mm
Maß B	200 mm
Maß H	120 mm

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß

Artikelnummer: 7218072



Technische Daten

Anzahl der brennbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Klassifizierung EI - Installationskanal	90
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	18500 mm ²
Trennwände möglich	nein
Ummantelung	Stahl
Winkel des Bogens	90 °