


Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügelig, Kanalhöhe 38 mm

Artikelnummer: 7400267



Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil. Die profilierten Seitenwände bieten eine Rastfunktion, um den Kanaldeckel auf das Kanalunterteil zu rasten. Die Versteifungssicken im Kanaldeckel dienen zur Stabilisierung.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400267
Bezeichnung 1	Unterflurkanal, 2-teilig
Bezeichnung 2	2-zügelig
Hersteller	OBO
Dimension	2000x250x38
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	387,994 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	250 mm
Höhe	38 mm
Maß a	110 mm
Maß b	140 mm
Maß h	38 mm

Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügelig, Kanalhöhe 38 mm

Artikelnummer: 7400267



Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der Züge	2 St.
Befestigungsart Montage-System	Boden
Bodenblech	ja
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	nein
Kanalbreite min.	250 mm
Kanalhöhe min.	38 mm
Nutzquerschnitt	8524 mm ²
Oberteil abnehmbar	ja
Querschnitt Zug a	3717 mm ²
Querschnitt Zug b	4807 mm ²