

Technisches Datenblatt

Montagedeckel 250 Nenngröße R2

Artikelnummer: 7400456



Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigboxen vom Typ UZD250-3/-4 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R2. Seitenwände vorbereitet für Kanalbreiten 190 und 250 mm.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer | 7400456 |
| Typ | DUG 250-3 R2 |
| Bezeichnung 1 | Montagedeckel |
| Bezeichnung 2 | 250-3 für GES R2 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 282x282x28 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 230 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

| | |
|---------|--------|
| Länge | 282 mm |
| Breite | 282 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Maß A | 282 mm |
| Maß d Ø | 120 mm |

Technisches Datenblatt

Montagedeckel 250 Nenngröße R2

Artikelnummer: 7400456



Technische Daten

| | |
|---|---------|
| Abdeckung Montageöffnung | nein |
| Bodenpflege | trocken |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Kanalbreite max. | 250 mm |
| Kanalbreite min. | 190 mm |
| Materialstärke | 4 mm |
| Montageöffnung | rund |
| Nenngröße | 250 mm |
| Schwerlastausführung | nein |