


Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmen, 3-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Artikelnummer: 7400645



Vertikalkrümmen (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 7400645 |
| Bezeichnung 1 | Vertikalkrümmen |
| Bezeichnung 2 | 3-zügig für EÜK-2 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 330x177,7x177,7 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 100,01 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmen, 3-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Artikelnummer: 7400645



Abmessungen



| | |
|--------|--------|
| Länge | 178 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Maß a | 90 mm |
| Maß b | 70 mm |
| Maß h | 28 mm |

Technische Daten

| | |
|---|----------------------|
| Anzahl der festen Trennwände | 2 |
| Anzahl der Züge | 3 St. |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Kanalbreite min. | 250 mm |
| Kanalhöhe min. | 28 mm |
| Querschnitt Zug a | 2166 mm ² |
| Querschnitt Zug b | 1798 mm ² |