

Technisches Datenblatt

Geräteinsatz - Ausführung chrom leer

Artikelnummer: 7405595



Runde Einbaueinheit mit Bodenbelagschutzrahmen zum direkten Einbau in die Anschlussdose UDL2-120 im Innenbereich. Im geschlossenen Zustand kann die Einbaueinheit nass gepflegt werden. Die Mindesteinbautiefe beträgt 70 mm. Abdeckplatte und Steckdose der Serie Modul45 sind separat zu bestellen.



Zn Zinkdruckguss

verchromt

Stammdaten

Artikelnummer	7405595
Typ	GESRC2
Bezeichnung 1	Geräteinsatz
Bezeichnung 2	mit Schutzrahmen, verchromt
Hersteller	OBO
Dimension	130x130x64
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	verchromt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	67,965 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz - Ausführung chrom leer

Artikelnummer: 7405595



Technische Daten

Ausführung	rund
Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Bodenpflege	nass
Geeignet für Doppelbodeneinbau	nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau	nein
Geeignet für Nasspflege	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK10
Öffnungsmechanismus	Rastschieber