

Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer quadratischen Montageöffnung der Nenngröße 4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich. Bodenbelagausparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7406702
Typ	ZES4-2 U10T 9011
Bezeichnung 1	Zugdoseneinsatz
Bezeichnung 2	für Universalmontage
Hersteller	OBO
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	158 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZES4


Artikelnummer: 7406702



Abmessungen



Länge	222 mm
Breite	222 mm
Höhe	65 mm



Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	0
Ausführung	quadratisch
Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Bodenpflege	trocken
Fußbodenhöhe min.	62 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Länge Außenmaß	222 mm
Länge Einbaumaß	201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	4
Vertikale Last, große Fläche	bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Bodenbelagdicke	5 mm