

Technisches Datenblatt

Installationsdose 1+1 leer

Artikelnummer: 7408838



Installationsdose für Bodensteckdose GES R2 zur Montage in Estrichdose UD GES R2 und in Doppelbodenplatten mit Einbauöffnungsdurchmesser 122 mm.

Im Lieferumfang sind eine Trennwand und zwei Abdeckplatten für den Einbau von Modul45-Einzelgeräten enthalten. Bis zu zwei modulare Datenbuchsen (Keystones) können mit optionaler Montageplatte eingebaut werden.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7408838
Typ	MT R2 1-1
Bezeichnung 1	Montageträger für GES R2
Bezeichnung 2	für 2x 1 Modul 45
Hersteller	OBO
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	19,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Installationsdose 1+1 leer

Artikelnummer: 7408838



Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Zugentlastungen	1
Bodenbelagsschutzrahmen	nein
Deckelausführung	rund
Dichtungseinbaumöglichkeit	ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Geräteart	Rastermaß 45
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Installationstechnik	Rastermaß M45
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Spannbereich D max.	50 mm
Spannbereich D min.	25 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja