

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424362



Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit Einbaumöglichkeit für eine mittig angeordnete, höheneinstellbare Stütze.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7424362
Typ	DSU2 500
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-G
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	35,85 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	500 mm
Maß A	500 mm

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Mindeststrichhöhe	40
Mittelunterstützung	nein
Nivellierbereich min.	0 mm
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein