

# Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424364



Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit Einbaumöglichkeit für eine mittig angeordnete, höheinstellbare Stütze.




**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7424364
Typ	DSU2 600
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-G
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	44,05 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen



Breite	600 mm
Maß A	600 mm

## Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Mindeststrichhöhe	40
Mittelunterstützung	nein
Nivellierbereich min.	0 mm
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein