

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424962



Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheninstellbarer Stütze.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7424962
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-W
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	40,69 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	500 mm
Maß A	500 mm

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Kanalhöhe max.	110 mm
Kanalhöhe min.	60 mm
Mindestestrichhöhe	60
Mittelunterstützung	ja
Nivellierbereich min.	0 mm
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein